







## Marco cobertor Gira E2 color aluminio



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 1 elemento	0211 25	1/10/100		4010337211259
1 elemento	6211 25	1/10/100		4010337105374
 1,5 elementos	1001 25	1/10		4010337881346
 2 elementos	0212 25	1/10		4010337212256
2 elementos	6212 25	1/10		4010337105381
 2 elementos sin listón central	1002 25	1/10		4010337002253
 3 elementos	0213 25	1/5		4010337213253
3 elementos	6213 25	1/5		4010337105398
 4 elementos	0214 25	1/5		4010337214250



5 elementos

0215 25

1/5

4010337215257

---

## Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

---

## Notes

- También indicado para instalaciones en superficie.
  - Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua.
-