

**Marco cobertor Gira E2 blanco mate**

| Especificación | Ref.                                      | UE       | SP | EAN           |
|----------------|---|----------|----|---------------|
|                | 1 elemento<br>0211 22                     | 1/10/100 | 01 | 4010337211228 |
|                | 1 elemento<br>6211 22                     | 1/10/100 | 01 | 4010337105213 |
|                | 1,5 elementos<br>1001 22                  | 1/10     | 01 | 4010337881322 |
|                | 2 elementos<br>0212 22                    | 1/10/100 | 01 | 4010337212225 |
|                | 2 elementos<br>6212 22                    | 1/10/100 | 01 | 4010337105220 |
|                | 2 elementos sin listón central<br>1002 22 | 1/10     | 01 | 4010337002222 |
|                | 3 elementos<br>0213 22                    | 1/5      | 01 | 4010337213222 |
|                | 3 elementos<br>6213 22                    | 1/5      | 01 | 4010337105237 |
|                | 4 elementos<br>0214 22                    | 1/5      | 01 | 4010337214229 |

 5 elementos

0215 22

1/5

01

4010337215226

## Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

## Notes

- También indicado para instalaciones en superficie.  
- Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua.