© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos



**Marco cobertor Gira F300 blanco mate (lacado)**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  1 elemento | 0211 82 | 1/10 | | 4010337113485 |
|  2 elementos | 0212 82 | 1/10 | | 4010337113546 |
|  2 elementos sin listón central | 1002 82 | 1/10 | | 4010337131854 |
|  3 elementos | 0213 82 | 1/5 | | 4010337113591 |
|  4 elementos | 0214 82 | 1/5 | | 4010337113645 |
|  5 elementos | 0215 82 | 1/5 | | 4010337131847 |

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Marco cobertor 1e: | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Marco cobertor 2e: | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Marco cobertor 2e s/LC: | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Marco cobertor 3e: | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Marco cobertor 4e: | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Marco cobertor 5e: | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Radio de esquina: | R 0,5 |

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.