


Juego de llamada de emergencia



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	0495 88	1		4010337495888

Características

- Módulo de llamada con lámpara de señal LED roja, contacto integrado libre de potencial, timbre conmutable opcionalmente (tono continuo) y la posibilidad de ajustar la luz en intermitente o continua.
- Pulsador con tirador con cordón tirar de 2,5 m con perilla roja y luz de seguridad en la carcasa del interruptor, apto para montaje en la pared y en el techo.
- Botón de desactivación con botón de desactivación verde.
- Fuente de alimentación empotrable de 250 mA.
- El juego de llamada puede ampliarse opcionalmente con una unidad para sala de guardia con un indicador acústico integrado para la señalización acústica de llamadas, un botón de presencia con luz verde, así como un botón amarillo de desactivación del timbre.

Datos técnicos

Fuente de alimentación	
- Tensión de entrada:	100 CA hasta 240 V, 50/60 Hz
- Corriente de entrada:	180 mA
- Tensión de salida:	24 V CC
- Corriente de salida:	250 mA
Temperatura ambiente:	+ 5 °C a + 40 °C
Cordón tirar largo:	2,5 m
Montaje:	Tomas de conexión

Notes

- Para la instalación de acuerdo con la norma DIN VDE 0834 utilice un sistema de alimentación ininterrumpida.
- Para ampliar del juego de llamada de emergencia, los componentes pueden adquirirse por separado.