










Marco cobertor Gira E2 con campo de rotulación gris mate



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---------|------|----|---------------|
|  1 elemento | 1091 37 | 1/10 | | 4010337082590 |
|  2 elementos, horizontal | 1092 37 | 1/10 | | 4010337082651 |
|  2 elementos, vertical | 1102 37 | 1/10 | | 4010337082699 |
|  3 elementos, horizontal | 1093 37 | 1/5 | | 4010337082668 |
|  3 elementos, vertical | 1103 37 | 1/5 | | 4010337082729 |
|  4 elementos, horizontal | 1094 37 | 1/5 | | 4010337082675 |
|  4 elementos, vertical | 1114 37 | 1/5 | | 4010337082873 |
|  5 elementos, horizontal | 1095 37 | 1/5 | | 4010337082682 |
|  5 elementos, vertical | 1115 37 | 1/5 | | 4010337082880 |

Características

- A prueba de rotura.
 - Estanco a la niebla de pulverización.
 - Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
 - Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.
 - Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
-

Notes

- No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.
-