

Detector de humos Basic Q



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	1145 02	1		4010337013525
	1149 02	1		4010337016694

Con la nueva marca de verificación Q se establecen criterios de calidad más altos y mejoras técnicas en el mercado para los detectores de humos. La nueva Q-Label es una marca de calidad independiente y no dependiente del fabricante que identifica a detectores de humos de alta calidad, que han sido comprobados especialmente para la utilización a largo plazo. Los detectores de humos de Gira de la última generación cumplen los criterios de la nueva marca de calidad Q-Label. Los detectores de humos funcionan según el principio de dispersión fotoeléctrica de luz sin preparados radioactivos. Los detectores de humos reconocen la formación de humo con anticipación y avisan antes de que la concentración de humos llegue a ser dañina para las personas. La alarma se emite mediante un tono de alarma vibrante de volumen alto y mediante un LED intermitente.

Características

- Utilización solo en viviendas privadas o en áreas de viviendas similares según DIN 14676.

Q-Label

- Vida útil comprobada y reducción de alarmas engañosas.
- Mayor estabilidad, p. ej., contra influencias externas
- Pila montada de forma fija con una vida útil de hasta 10 años.
- Diseño según DIN EN 14604.
- Homologación KRIWAN.
- Tecla de función integrada para la prueba de funcionamiento.
- Indicación de fallo.
- Indicación de pila con poca carga.

Datos técnicos

Temperatura ambiente: de -5 °C a +55 °C

Altura de montaje: 6 m como máx.

Tipo de protección:	IP30
Ámbito de aplicación:	DIN 14676
Normas:	DIN 14604
Diseño:	A
Alimentación eléctrica:	mediante la pila del detector de humos
Pilas	
- Tipo:	
- N.º NU:	3091
Dimensiones	
- Caja:	
Señal acústica:	Alarma: mín. 85 dB (A)
Señal óptica:	Círculo luminoso (LED rojo)
