



## Intercomunicador interior de vídeo de montaje en superficie 7



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	1209 03	1		4010337053422
 negro mate	1209 005	1		4010337053408

### Características

- Unidad completamente premontada con pantalla en color TFT de 17,78 cm (7") y una cómoda función de manos libres.
- Frente de vidrio con funcionalidad táctil en toda la superficie.
- Montaje en pared directo o montaje en pared con caja de mecanismo empotrable o caja para tabique hueco.
- Montaje con pie de soporte para colocación sobre muebles.

### Datos técnicos

Alimentación eléctrica: 26 V CC  $\pm$  2 V (a través de bus de 2 hilos)

#### Conexiones

- Bus de 2 hilos: 2 x borne de enchufe
- Alimentación adicional: 2 x borne de enchufe
- Pulsador de llamada de planta: 2 x borne de enchufe

#### Pantalla

- Diagonal: 17,78 cm (= 7")
- Sistema de color: PAL
- Resolución: 1024 x 600 píxeles

#### Tarjeta microSD

- Tipo: SDHC
- Capacidad de memoria SDHC: 32 GB
- Sistema de archivos: FAT 32

Temperatura ambiente: -5 °C hasta +50 °C

#### Dimensiones

- An x Al x Pr: 181 x 123 x 24 mm