

Intercomunicador interior de vídeo IP sin WLAN



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 cristal blanco	1238 12	1		4010337125754
 cristal negro	1238 05	1		4010337125761

Características

- Apropriado para sistemas de intercomunicación IP.
- Intercomunicador interior para intercomunicación IP de Gira.
- Intercomunicador interior con SIP Client.
- Intercomunicador interior para gateway para IP del SIC.
- Unidad íntegramente premontada con una pantalla en color HD de 17,78 cm (7").
- Cómoda función de manos libres.
- Frente de vidrio de toda la superficie con funcionalidad táctil.
- Enorme ángulo de observación desde todas las direcciones.
- Entrada libre de potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta.
- Montaje en pared en caja de mecanismo doble.
- Interfaz WLAN.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:	Clase de potencia PoE 0: Estándar de PoE 48 V CC PoE: IEEE 802.3af
Consumo de potencia	
- Máximo:	8 W
- Típico:	4 W
Conexión a la red:	RJ45
Conexión para la alimentación eléctrica:	Borne enchufable de 2 polos
Conexión de pulsador de llamada de planta:	Borne enchufable de 2 polos
Diagonal de la pantalla:	17,78 cm (= 7")
Número de colores:	16,7 M

Resolución:	800 x 1280 px. 216 ppi
Temperatura ambiente:	de +5 °C a +40 °C
Tipo de protección:	IP3XD
Estándar WLAN:	IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 Ghz + 5 GHz
Dimensiones:	An 181 × Al 114 × P 15 mm (altura de perfil)
