© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Altavoz empotrable



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	1258 00	1		4010337258001

Características

- Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional.
- Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
- Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación.
- Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
- Altavoz empotrable para el montaje en sistemas de buzones, cajas de intercomunicación, preinstalaciones en laterales de puertas o en placas frontales.
- En los bornes atornillados disponibles pueden conectarse hasta un total de ocho pulsadores de timbre mecánicos.
- Transmisión de señal y alimentación del altavoz a través de un bus de 2 hilos protegido contra polarización inversa y cortocircuitos.
- Pequeño tamaño.
- Altavoz apto para intemperie.
- Micrófono electret de alta calidad.
- Control de la tensión alterna de las conexiones de los pulsadores de timbre para evitar la oxidación en los contactos.
- Seguro de los bornes de conexión contra conexiones erróneas.
- Posibilidad de conectar hasta ocho pulsadores de timbre mecánicos.
- Se puede conectar una cámara a color para el intercomunicador exterior.
- Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
- Volumen de voz ajustable.
- Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
- Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.

Datos técnicos

Conexión del cable de conexión:	2 x regleta de enchufes
Tipo de protección:	IP44
Alimentación eléctrica:	26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones	
- Bus de 2 hilos:	2 bornes de tornillo
- Alimentación adicional:	2 bornes de tornillo
- Pulsador de timbre mecánico:	8 bornes de tornillo
- Toma de tierra común de los pulsadores de timbre:	1 bornes de tornillo

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

- Cable de conexión:	2 x regleta de enchufes
- Vídeo:	1 x regleta de enchufes
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Dimensiones	
- An x Al x Pr:	101 × 67 × 27 mm

Notes

- Este componente permite montar sistemas de intercomunicación con un total de hasta 140 usuarios de audio (p. ej., 1 altavoz para montaje, 11 módulos de ampliación para altavoces empotrables, 136 intercomunicadores interiores para montaje en superficie).
- Para la ampliación con la pantalla cámara a color es necesaria la unidad de control de vídeo.
- Grado de protección IP44 solo en combinación con un panel frontal adecuado o en estado instalado.
