


Pulsador de llamada de 3 elementos para intercomunicador exterior TX_44



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 Multigama	1263 00	1		4010337263005

Características

- Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional.
- Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
- Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación.
- Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
- Ampliación del intercomunicador exterior con teclas de llamada adicionales (el intercomunicador exterior permite la conexión de hasta 14 pulsadores de llamada).
- Iluminación de las teclas de llamada con tecnología LED, luz de color blanco. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
- Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
- Módulo para nombres del pulsador sustituible sin herramientas ni desmontaje del marco.
- Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Gira www.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.

Datos técnicos

Conexión del cable de conexión:	2 x regleta de enchufes
Tipo de protección:	IP44
Alimentación eléctrica:	a través del cable de conexión
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Profundidad de instalación:	30 mm
Dimensiones	
- Módulos para nombres:	An 62 × Al 18 mm

Notes

- Las teclas de llamada que no se utilicen, pueden cubrirse con la cubierta para teclas de llamada para pulsador de llamada de 3 elementos.
