© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Alimentación eléctrica de 24 V CC 300 mA



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 Carril DIN	1296 00	1		4010337296003

Características

- Alimentación eléctrica CC 24 V para la alimentación externa del servidor Gira One.

Datos técnicos

Tensión nominal - primaria:	230 V CA, 50/60 Hz
Tensión nominal secundaria - secundaria:	24 V CC
Corriente nominal secundaria:	0,3 A
Fusible:	Fusible de baja intensidad de 250 V, T 125 mA
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +40 °C
Tipo de protección:	IP 20

Dimensiones

Unidades modulares (UM):	4

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.