

Datos técnicos

Medio KNX:	TP256
Altura de montaje hasta 2,20 m	
- Área de detección hacia adelante:	15 m como máx.
- Alcance en cada lado:	10 m como máx.
Altura de montaje hasta 1,10 m	
- Área de detección hacia adelante:	10 m como máx.
- Alcance en cada lado:	9 m como máx.
Angulo de detección:	180°
Sensor de luminosidad	
- Rango de medición:	aprox. 1 hasta 1000 lx
Grado de protección	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +55 °C
Sensor de temperatura	
- Rango de medición:	de -20 °C a +55 °C
- Precisión:	±1 K

Notes

- El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS.
 - También es idóneo para una altura de montaje 1,10 m (campo de detección reducido).
-