



Mecanismo de alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo A



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---------|-----|----|---------------|
|  negro | 2359 00 | 1/5 | | 4010337084655 |

Características

- Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A.
- Apropiado como cargador, p. ej., para teléfonos móviles y dispositivos similares.

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Corriente de carga: | máx. 3 A |
| Tensión nominal | |
| - primaria: | CA 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| - secundaria: | 5 V (± 5%) |
| Stand-by: | ≤ 0,15 W |
| Profundidad de instalación: | 32 mm |
| Temperatura ambiente: | de +10 °C a +40 °C |
| Eficiencia: | ≥ 75% |
| Conformidad con las normas: | DIN EN 60950-1/A2 |

En la entrega

- El cable USB tipo A no está incluido en el volumen de suministro.