








EnOcean, radioemisor de pared de 1 elemento System 55



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|--|----------|----|----|---------------|
|  blanco crema brillante | 2421 01 | 1 | | 4010337463825 |
|  blanco brillante | 2421 03 | 1 | | 4010337463832 |
|  blanco mate | 2421 27 | 1 | | 4010337463849 |
|  antracita | 2421 28 | 1 | | 4010337463856 |
|  color aluminio | 2421 26 | 1 | | 4010337463870 |
|  negro mate | 2421 005 | 1 | | 4010337037088 |
|  gris mate | 2421 015 | 1 | | 4010337084136 |

Características

- Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico EnOcean.
- Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
- Posibilidad de transmisión inalámbrica encriptada o no encriptada.

Datos técnicos

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Radiofrecuencia: | 868,3 MHz |
| Alcance | |
| - Al aire libre: | Hasta 300 m |
| - En edificios: | aprox. 30 m |
| Temperatura ambiente: | de -25 °C a +65 °C |
| Humedad del aire: | del 0 al 95 %, (sin condensación) |

Notes

- Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
 - Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira EnOcean son compatibles con actuadores de terceros.
-

En la entrega

- El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
-