© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	2459 01	1		4010337076223
 blanco brillante	2459 03	1		4010337076179
 blanco mate	2459 27	1		4010337076186
 antracita	2459 28	1		4010337076285
 color aluminio (pintado)	2459 26	1		4010337076193
 negro mate (pintado)	2459 005	1		4010337076209
 gris mate (pintado)	2459 015	1		4010337090151
 acero inoxidable (pintado)	2459 600	1		4010337076148

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Características

- Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C.
- Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea.

Datos técnicos

Tensión de entrada:	CA 220 - 250 V, 50/60 Hz
Conexión USB:	1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensión de salida USB:	5 V CC
Corriente de carga	
- USB A:	máx. 2,4 A
- USB C:	máx. 3 A
Stand by:	≤80 mW
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm² a 2,5 mm²
Profundidad de instalación:	31 mm
Temperatura ambiente:	+5° C a +35° C

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
- Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar.
- Se recomienda la utilización de una caja profunda.

En la entrega

- Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro.
