


Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	2459 70	1		4010337129967

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C.
- Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea.

Datos técnicos

Tensión de entrada:	CA 220 - 250 V, 50/60 Hz
Conexión USB:	1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensión de salida USB:	5 V CC
Corriente de carga	
- USB A:	máx. 2,4 A
- USB C:	máx. 3 A
Stand-by:	≤80 mW
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Profundidad de instalación:	31 mm
Temperatura ambiente:	+5° C a +35° C

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
 - Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar.
 - Se recomienda la utilización de una caja profunda.
-

En la entrega

- Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro.
-