© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

**Transmisor de pared Bluetooth® de 1 elemento**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
| blanco crema brillante | 2461 01 | 1 | | 4010337110712 |
| blanco brillante | 2461 03 | 1 | | 4010337101598 |
| blanco mate | 2461 27 | 1 | | 4010337101604 |
| antracita | 2461 28 | 1 | | 4010337101611 |
| color aluminio (pintado) | 2461 26 | 1 | | 4010337101628 |
| negro mate (pintado) | 2461 005 | 1 | | 4010337101635 |
| gris mate (pintado) | 2461 015 | 1 | | 4010337110729 |

**Características**

- Radiotransmisor para emitir comandos de conmutación, regulación o persiana a receptores inalámbricos Bluetooth® del System 3000 o de otros proveedores, p. ej., Casambi.
- Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
- Configuración por aplicación o NFC.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos



**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Radiofrecuencia: | 2,402 - 2,480 GHz |
| Protocolo de transmisión inalámbrica: | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Interfaz: | NFC |
| Alcance | |
| - Al aire libre: | Hasta 75 m |
| - En edificios: | aprox. 10 m |
| Temperatura ambiente: | de -25 °C a +65 °C |
| Humedad del aire: | del 0 al 95 %, (sin condensación) |

---

**Notes**

- Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
- Este producto no es compatible con eNet.

---

**En la entrega**

- El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.

---