

Transmisor de pared Bluetooth® de 1 elemento



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	2461 01	1		4010337110712
 blanco brillante	2461 03	1		4010337101598
 blanco mate	2461 27	1		4010337101604
 antracita	2461 28	1		4010337101611
 color aluminio (pintado)	2461 26	1		4010337101628
 negro mate (pintado)	2461 005	1		4010337101635
 gris mate (pintado)	2461 015	1		4010337110729

Características

- Radiotransmisor para emitir comandos de conmutación, regulación o persiana a receptores inalámbricos Bluetooth® del System 3000 o de otros proveedores, p. ej., Casambi.
- Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
- Configuración por aplicación o NFC.

Datos técnicos

Radiofrecuencia: 2,402 - 2,480 GHz

Protocolo de transmisión inalámbrica: Bluetooth® Low Energy (BLE)

Interfaz: NFC

Alcance

- Al aire libre: Hasta 75 m
- En edificios: aprox. 10 m

Temperatura ambiente: de -25 °C a +65 °C

Humedad del aire: del 0 al 95 %, (sin condensación)

Notes

- Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
- Este producto no es compatible con eNet.

En la entrega

- El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
-