

Repetidor SIC



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 Carril DIN	2572 00	1	10	4010337011125

Características

- Componentes activos para la ampliación de un sistema de intercomunicación de Gira con función de audio y vídeo.
- Ampliación del alcance y aumento del número de usuarios con la utilización de otras unidades de control.
- Amplificación de las señales de audio y de datos del sistema de intercomunicación en ambas direcciones.

Modo repetidor

- Conecta dos segmentos de línea entre sí para duplicar el número de usuarios de una instalación de intercomunicación de vídeo y de audio y el alcance del cable.
- Importante: Para la alimentación del segundo segmento de línea se precisa un dispositivo de control adicional.

Modo multiconversación

- En el modo multiconversación se divide la instalación completa en varias líneas (una línea principal y hasta cinco líneas secundarias) que se conectan entre sí a través del repetidor del sistema de intercomunicación.
- Cada línea es suministrada por una unidad de control propia.
- En el modo multiconversación se pueden utilizar hasta cinco repetidores del sistema de intercomunicación en una instalación.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica: a través del bus de 2 hilos

Conecciones

- Bus de 2 hilos IN: 2 x borne de enchufe
- Bus de 2 hilos OUT: 2 x borne de enchufe

Tarjeta de memoria: Tarjeta microSD (SDHC) hasta máx. 32 GB

Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C

Notes

- Protección de datosLa configuración del repetidor del sistema de intercomunicación se puede guardar en una tarjeta microSD.
 - Puesta en marchaLa puesta en marcha del repetidor del sistema de intercomunicación también es posible sin tarjeta microSD.
-

En la entrega

- La tarjeta microSDnose incluye en la entrega.
-

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2
