








Interruptor de control basculante British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ con tecla basculante Interruptor de desconexión de 2 polos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	2834 01	-	-	4010337078814
 blanco brillante	2834 03	-	-	4010337078821
 antracita	2834 28	-	-	4010337078845
 color aluminio	2834 26	-	-	4010337078838
 negro mate	2834 005	-	-	4010337038573
 gris mate	2834 015	1/10		4010337087137

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	24 mm
Sección de conexión	
- Para conductores hasta:	2 x 4 mm ² o 1 x 6 mm ²

Notes

- Solo para la sujeción por tornillos.
 - BS EN 60669-1.
-