







Pulsador basculante de 3 elementos 10 A 250 V~ con teclas basculantes Contacto normalmente abierto de 1 polo



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	2844 01	1/10		4010337082033
 blanco brillante	2844 03	1/10		4010337082040
 antracita	2844 28	1/10		4010337082064
 color aluminio	2844 26	1/10		4010337082057
 negro mate	2844 005	-	-	4010337037903
 gris mate	2844 015	1/10		4010337087182

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	25 mm
Sección de conexión - Para conductores hasta:	2,5 mm ²

Notes

- Solo para la sujeción por tornillos.
