


Mecanismo de interruptor de control basculante 10 AX 250 V~ con elemento de iluminación LED naranja 230 V~ interruptor en serie



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3115 00	1/10		4010337064473
 sin garras de fijación	3825 00	1		4010337038900

Características

- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.

Datos técnicos

Profundidad de instalación

- 3115 00: 32 mm
- 3825 00: 23 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm²

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi: 100 W

En la entrega

- El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 0,5 mA va incluido en el volumen de suministro.
