© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Mecanismo de interruptor de control con pulsador 10 AX 250 V~ con elemento de iluminación LED naranja 230 V~ interruptor en serie



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3135 00	1/10		4010337038917
 sin garras de fijación	3845 00	1/10		4010337064398

Características

- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- De esta forma, todos los interruptores quedan en una posición uniforme y presentan una imagen ordenada y de calidad.
- Sobre todo en las combinaciones múltiples —por ejemplo, varios interruptores en un mismo marco—, la estética mejora considerablemente.

Datos técnicos

Profundidad de instalación
- 3135 00: 32 mm
- 3845 00: 23 mm

Potencia nominal
- LEDi/ CFLi: 100 W

En la entrega

- El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 0,5 mA va incluido en el volumen de suministro.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.