


Mecanismo de interruptor y pulsador basculante 10 A 250 V~ interruptor de conmutación / pulsador de conmutación



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3139 00	1/10		4010337039136
 sin garras de fijación	3869 00	1/10		4010337064565

Características

- Pulsador e interruptor basculante doble en el que la tecla basculante izquierda cumple la función de mecanismo y la tecla basculante derecha la de pulsador.
- Para la conmutación y el control de colores de la lámpara de orientación por LED.
- Para el control manual de detectores de movimiento.
- Para controlar dispositivos de regulación auxiliares.
- Para la activación de la iluminación conectada.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm ²
Potencia nominal - LEDi/ CFLi:	100 W