
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Mecanismo de interruptor de control con pulsador 10 AX 250 V~ con elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ interruptor de desconexión de 2 polos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3122 00	1		4010337038726
 sin garras de fijación	3842 00	1		4010337064381

Características

- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- De esta forma, todos los interruptores quedan en una posición uniforme y presentan una imagen ordenada y de calidad.
- Sobre todo en las combinaciones múltiples —por ejemplo, varios interruptores en un mismo marco—, la estética mejora considerablemente.

Datos técnicos

Profundidad de instalación	
- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm
Sección de conexión	
- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm²
Potencia nominal	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Notes

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

- Girando el mecanismo LED 180°, se puede conectar también con iluminación.

En la entrega

- El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 0,5 mA va incluido en el volumen de suministro.
