




## Mecanismo de interruptor de persianas basculante 10 A 250 V



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3159 00	1/10/100		4010337039211
 sin garras de fijación	3879 00	1/10		4010337064428

### Características

- Con bloqueo contra activación doble.
- Bloqueo eléctrico y mecánico.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.

### Datos técnicos

#### Profundidad de instalación

- 3159 00: 32 mm
- 3879 00: 23 mm

#### Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm<sup>2</sup>

## Notes

- Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar.

---