© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Bornes de tornillo



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	4183 01	1/5		4010337093558
 blanco brillante	4183 03	1/10/100		4010337093572
 blanco mate	4183 27	1/10		4010337093596
 antracita	4183 28	1/10		4010337093602
 color aluminio (pintado)	4183 26	1/5		4010337093589
 negro mate (pintado)	4183 005	1/10		4010337093541
 gris mate (pintado)	4183 015	1/5		4010337093565
 acero inoxidable	4183 600	1		4010337093619

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión - Para conductores de:	 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente - protección ampliada contra contacto accidental:	 de 0 °C a +45 °C

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
