© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Bornes de tornillo**

| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
| blanco brillante | 4183 70 | 1/5 | | 4010337117759 |
| blanco mate (lacado) | 4183 72 | 1/5 | | 4010337117766 |
| antracita (pintado) | 4183 73 | 1/5 | | 4010337117735 |
| negro mate (pintado) | 4183 74 | 1/5 | | 4010337117773 |
| gris mate (pintado) | 4183 76 | 1/5 | | 4010337117742 |

**Características**

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos



**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Profundidad de instalación: | 32 mm |
| Material conductor: | rígido y flexible |
| Sección de conexión<br>- Para conductores de: | <br>1,5 mm² a 2,5 mm² |
| Temperatura ambiente<br>- protección ampliada contra contacto accidental: | <br>de 0 °C a +45 °C |

---

**Notes**

- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

---