






## Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Bornes de tornillo



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	4183 70	1/5		4010337117759
 blanco mate (lacado)	4183 72	1/5		4010337117766
 antracita (pintado)	4183 73	1/5		4010337117735
 negro mate (pintado)	4183 74	1/5		4010337117773
 gris mate (pintado)	4183 76	1/5		4010337117742

### Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

## Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión - Para conductores de:	1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente - protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a +45 °C

---

## Notes

- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
  - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
-