© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible Bornes de tornillo



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 acero inoxidable	4184 600	1/5		4010337123163

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	29 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión - Para conductores de:	 1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

- Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Gira Standard 55, Gira E1 y Gira E2, en combinación con el juego de juntas adecuado también para el montaje de bases de enchufe SCHUKO empotrables con tapa abatible, con protección contra el agua IP44.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.