

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con cubierta naranja e inscripción "ZSV" (alimentación de seguridad adicional)



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 naranja brillante	4188 709	1/5	01	4010337117070

## Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Anillo de fijación con toma de tierra.
- Anillo de fijación con toma de tierra.

## Datos técnicos

Profundidad de instalación: 32 mm

Material conductor  
- rígido y flexible:

Sección de conexión  
- Para conductores de: 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

## Notes

- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
  - Los casquillos de las bases de enchufe SCHUKO están codificados con colores.
-