

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
Bornes de tornillo**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	4383 01	1/5		4010337093633
 blanco brillante	4383 03	1/5		4010337093657
 blanco mate	4383 27	1/5		4010337108450
 antracita	4383 28	1/5		4010337093671
 color aluminio (pintado)	4383 26	1/5		4010337093664
 negro mate (pintado)	4383 005	1/5		4010337093626
 gris mate (pintado)	4383 015	1/5		4010337093640
 acero inoxidable	4383 600	1/5		4010337093688

Características

- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	
- protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a +45 °C

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
-