









**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
Bornes de tornillo**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|----------|-----|----|---------------|
|  blanco crema brillante | 4383 01 | 1/5 | | 4010337093633 |
|  blanco brillante | 4383 03 | 1/5 | | 4010337093657 |
|  blanco mate | 4383 27 | 1/5 | | 4010337108450 |
|  antracita | 4383 28 | 1/5 | | 4010337093671 |
|  color aluminio | 4383 26 | 1/5 | | 4010337093664 |
|  negro mate | 4383 005 | 1/5 | | 4010337093626 |
|  gris mate | 4383 015 | 1/5 | | 4010337093640 |
|  acero inoxidable | 4383 600 | 1/5 | | 4010337093688 |

Características

- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Profundidad de instalación: | 32 mm |
| Material conductor: | rígido y flexible |
| Sección de conexión | |
| - Para conductores de: | 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |
| Temperatura ambiente | |
| - protección ampliada contra contacto accidental: | de 0 °C a +45 °C |

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
-