© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	4414 70	1/5		4010337117469
 blanco mate (lacado)	4414 72	1/5		4010337117476
 antracita (pintado)	4414 73	1/5		4010337117445
 negro mate (pintado)	4414 74	1/5		4010337117483
 gris mate (pintado)	4414 76	1/5		4010337117452

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión - Para conductores de:	 1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
