




**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación System 55**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco mate	4418 27	1/5		4010337094999
 antracita	4418 28	1/5		4010337095026
 negro mate	4418 005	1/5		4010337094913

## Características

- Especialmente apropiado para clavijas angulares.
- También para la utilización en columna de alimentación Gira o en sistemas bajo el suelo.
- Fixación con tornillos.

## Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión - Para conductores de:	1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente - protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a +45 °C

## Notes

- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
  - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
-