© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible con cubierta verde e inscripción "SV" (alimentación de seguridad)**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  verde brillante | 4454 707 | 1/5 | | 4010337117414 |

**Características**

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Anillo de fijación con toma de tierra.
- Anillo de fijación con toma de tierra.

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Profundidad de instalación: | 32 mm |
| Material conductor: | rígido y flexible |
| Sección de conexión<br>- Para conductores de: | <br>1,5 mm² a 2,5 mm² |

**Notes**

- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.