


Alimentación eléctrica 12 V CC 2 A



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 Carril DIN	5319 00	1		4010337774037

Características

- Alimentación eléctrica de 12 V CC para el servidor eNet, el módulo receptor inalámbrico eNet y la cámara externa.

Datos técnicos

Tensión nominal	
- primaria:	AC 100 hasta 240 V, 50/60 Hz
- secundaria:	DC 12 hasta 14 V
Corriente nominal	
- secundaria:	2 A
Corriente de fuga:	máx. 250 μ A
Temperatura ambiente:	de -10 °C a +50 °C

Dimensiones

Unidades modulares (UM):	2
--------------------------	---