© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

eNet Radioemisor de pared de 3 elementos Teclas basculantes de puesta en marcha System 55



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5333 00	1		4010337116530

Características

- Los radiotransmisores eNet transmiten órdenes de conmutación, regulación y movimiento de persianas a los receptores inalámbricos eNet correspondientes.
- La ampliación de combinaciones de conmutadores existentes no plantea problemas.
- El montaje se puede llevar a cabo sin caja de montaje en superficie ni caja de mecanismo.
- El transmisor de pared inalámbrico se puede fijar a la pared con tornillos o adherirse a superficies lisas o transparentes con una placa de montaje.
- Transmisión de comandos de conmutación, de regulación, de desplazamiento de persianas y de escenarios.
- Función de conmutación, optimizada para la activación de actuadores pulsadores.
- Tecla basculante ajustable como función de canal o de escenario.
- LED de 2 colores a la derecha y a la izquierda de las teclas para la señalización.
- Dispositivo alimentado por pilas.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia:	868,3 MHz
Alcance (al aire libre):	aprox. 100 m
Tensión nominal:	3 V CC
Pila	
- Tipo:	1 x CR 2450N
- N.º NU:	3091

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Notes

- Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
- El transmisor de pared inalámbrico se entrega con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
- En caso de usarse juegos de teclas basculantes o marcos cobertores de metal, el alcance puede verse afectado.

En la entrega

- Las pilas están incluidas en la entrega.
