


eNet Radioemisor manual de 4 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 antracita	5354 10	1		4010337774099

Características

- Dos teclas pertenecen respectivamente a un canal.
- Pares de teclas ajustables respectivamente como función de canal o de escenario.
- LED de estado.
- Dispositivo alimentado por pilas.

Ajustable con el servidor eNet:

- Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
- Señalización del estado de transmisión desconectable.
- Bloqueos de control.
- Se pueden configurar escenarios de Conexión total o Desconexión total, escenarios de valor límite y escenarios individuales.
- Configuración de la tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (reglas "si..., entonces"), para la activación de acciones, escenarios y relojes temporizadores.
- Actualización del software del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal:	3 V CC
Pila	
- Tipo:	CR 2450N
- N.º NU:	3091
Dimensiones	
- An x Al x Pr:	53 x 93 x 15,5 mm

Notes

- Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.

En la entrega

- Las pilas están incluidas en la entrega.
