© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Detector de presencia y movimiento System 3000 módulo de superficie de 360° BT



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco	5377 02	1		4010337052227

Características

- Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
- Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
- Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
- Manejo con mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos o de 3 hilos, o con pulsador mecánico.
- Obturador insertable para limitar el alcance de detección.
- Montaje en techo sobre mecanismo empotrable System 3000.

Con mecanismo de conmutación System 3000

- Funcionamiento breve.

Con mecanismo de regulación System 3000

- Regulación de luz constante.
- Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
- La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando y la aplicación Gira System 3000.
- Función de luz básica.
- Función de luz nocturna.

Funciones con aplicación Gira System 3000

- Ajuste del dispositivo como detector de presencia o detector de movimiento.
- Ajuste del valor límite de luminosidad.
- Ajuste de la sensibilidad de los tres sensores PIR.
- Ajuste del retardo de temporización.
- Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas.
- Simulación de presencia.
- Modo diurno.
- Prueba de marcha.
- Aviso previo de desconexión.
- Función de reloj temporizador.
- Modo de aviso automático (intermitente).
- Modo de aviso manual (intermitente).

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Datos técnicos

Angulo de detección:	360°
Altura de montaje	
- mínimo:	2,20 m
- máximo para detector de movimiento:	6,00 m
- máximo para detector de presencia:	3,50 m
Alcance de detección para altura de montaje 2,20 m	
- Detector de presencia:	Ø máx. 3,50 m
Alcance de detección para altura de montaje 3 m	
- Detector de movimiento:	Ø máx. 20 m
- Detector de presencia:	Ø máx. 8 m
Sensibilidad:	0, 25, 50, 75, 100 %
Valor límite de luminosidad	
- Detector de movimiento:	aprox. de 5 a 500 lx (y modo diurno)
- Detector de presencia:	aprox. de 5 a 1000 lx (y modo diurno)
Modo breve	
- Duración del impulso:	aprox. 0,5 s
- Pausa de impulso:	aprox. 3 s
Alcance de la transmisión:	Típ. 10 m
Potencia de transmisión:	máx. 2,5 mW, clase 2
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C
Dimensiones:	Ø 103 × Al 66