© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Unidad de control inalámbrica eNet DALI de 1 elemento Mini



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5422 00	1/5		4010337774198

Características

- La unidad de control inalámbrica eNet DALI permite conmutar y ajustar la luminosidad de lámparas DALI.
- Control conjunto de todos los balastos DALI conectadas, difusión.
- Suministro DALI para un máx. de doce dispositivos conectados.
- Conmutación en paralelo de hasta seis unidades de control inalámbricas DALI Mini para alimentar un máx. de 72 dispositivos conectados.
- Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima.
- Funcionamiento de escenarios.
- Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
- Protección contra cortocircuitos y sobretemperatura.

Datos técnicos

Tensión nominal:	230 V CA, 50/60 Hz
Stand by:	Máx. 2 W
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Tensión nominal DALI:	16 V CC
Corriente de salida:	máx. 24 mA
Sección de conexión:	máx. 4 mm²
Radiofrecuencia:	868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):	aprox. 100 m
Dimensiones - An × Al:	53 × 28 mm

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Notes

- Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
