

Unidad de control inalámbrica eNet DALI de 1 elemento Mini



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5422 00	1/5	42	4010337774198

Características

- La unidad de control inalámbrica eNet DALI permite commutar y ajustar la luminosidad de lámparas DALI.
- Control conjunto de todos los balastos DALI conectadas, difusión.
- Suministro DALI para un máx. de doce dispositivos conectados.
- Conmutación en paralelo de hasta seis unidades de control inalámbricas DALI Mini para alimentar un máx. de 72 dispositivos conectados.
- Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima.
- Funcionamiento de escenarios.
- Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
- Protección contra cortocircuitos y sobretensión.

Ajustable con el servidor eNet:

- Luminosidad máxima.
- Velocidad de regulación.
- Tiempo de funcionamiento por inercia.
- Retardo de conexión o desconexión.
- Rampa de regulación de ascenso/descenso.
- Aviso previo de desconexión.
- Conexión continuada, desconexión continuada.
- Función de hotel.
- Regulación de luz.
- Función de repetidor.
- Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal:	230 V CA, 50/60 Hz
Stand-by:	Máx. 2 W
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Tensión nominal DALI:	16 V CC
Corriente de salida:	máx. 24 mA

Sección de conexión:	máx. 4 mm ²
Radiofrecuencia:	868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):	aprox. 100 m
Dimensiones - An x Al:	53 x 28 mm

Notes

- Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
-