© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Interfaz de datos SIC-IP



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 Carril DIN	5500 000	1		4010337052685

Características

- La interfaz de datos sirve para ampliar la actual puesta en marcha mediante pulsador con una cómoda puesta en marcha mediante PC/ ordenador portátil y conectar el bus de 2 hilos a IP.
- Planificación mediante Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 3.0.
- Puesta en marcha de grandes proyectos.
- Lectura de los datos de planificación de instalaciones existentes.
- Conexión de bus de 2 hilos Gira a IP.
- Solo indicado para el uso en interiores.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	
- Bus de 2 hilos:	24 V CC ±2 V
- Alimentación adicional:	DC 12 V a 26 V
- Consumo de corriente:	máx. 5 mA
Conexiones	
- Bus de 2 hilos:	2 x borne de enchufe
- Alimentación adicional:	2 x borne de enchufe
Indicación óptica	
- Modo:	Naranja
- Func./Prog.:	verde
Comunicación IP:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C
Humedad del aire:	93 % de humedad relativa
Clase de protección:	III (según IEC 61140)

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Dimensiones

Unidades modulares (UM):	2

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.