


## Módulo de cámara IP System 106



| Especificación                                                                                  | Ref.     | UE | SP | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|---------------|
|  cristal negro | 5562 000 | 1  |    | 4010337112815 |

### Características

- Apropriado para sistemas de intercomunicación IP.
- El módulo de cámara IP del System 106 permite ampliar el sistema de intercomunicación IP con una potente función de vídeo.
- Detrás del cristal negro intercambiable hay una cámara Full HD de alta calidad con alta sensibilidad a la luz que ofrece imágenes nítidas incluso en condiciones de poca iluminación.
- Gracias a un amplio ángulo de detección de 126°, el módulo ofrece en todo momento una visión general completa de la zona de entrada.
- En la oscuridad, la cámara cambia automáticamente al modo nocturno y proporciona una transmisión de imagen fiable incluso en condiciones de poca visibilidad.
- En caso necesario, el cristal negro puede sustituirse a través del Gira Service Center.

### Datos técnicos

#### Conexiones

- Alimentación eléctrica: mediante cable plano, 10 polos
- Vídeo: 1 x regleta de enchufes
- Sistema: 2 x regleta de enchufes

#### Consumo de potencia

- En estado de reposo: 130 mW
- En estado de reposo con calefacción: 1,36 W
- En estado activo de día: 1,53 W
- En estado activo de noche: 3,32 W

#### Sensor de cámara

- Tipo: CMOS
- Resolución: Full HD 1920 x 1080P, 16:9, con 2 MP
- Alcance de detección visible: 67° vertical, 126° horizontal

Relación de contraste: 800:1

Temperatura ambiente: de -20 °C a +50 °C

Clase de protección: IP54

Dimensiones en mm: An 106,5 x Al 106,5 x P 28,7