



Mecanismo BNC de 2 elementos Conexión de engarzado a presión



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	5630 03	1/5		4010337460251
 negro mate	5630 10	1/5		4010337460268

Datos técnicos

Impedancia característica:	50 Ω
Profundidad de instalación:	25 mm

Notes

- No apropiado para marco de montaje con tapa abatible.
- Solo para la sujeción por tornillos.
- ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
- Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.
- Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
- Recomendación de instalación: Montaje empotrado de cajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02 Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94 Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40