© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Mecanismo DVI (24+5) Acoplador



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	5644 03	1/5		4010337460732
 negro mate	5644 10	1/5		4010337460749

Datos técnicos

Profundidad de instalación	
- Acoplador:	12 mm como mín.

Notes

- Solo para la sujeción por tornillos.
- ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
- Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.
- Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
- Recomendación de instalación:Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.