



Mecanismo de conector hembra F de satélite de 2 elementos Acoplador



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	5651 03	1/5		4010337461005
 negro mate	5651 10	1/5		4010337461012

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	20 mm
Impedancia característica:	75 Ω
Para conductores interiores:	Ø 0,6 a 1 mm

Notes

- Solo para la sujeción por tornillos.
- ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
- Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.
- Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
- Recomendación de instalación: Montaje empotrado de cajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02 Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94 Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40