



Mecanismo WBT-0708 Cu nextgen™ Terminal de cable/conexión soldada



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	5666 03	1		4010337461487
 negro mate	5666 10	1		4010337461494

Datos técnicos

Sección de conexión

- Máximo: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- mínimo: 1 x 4 mm² (11 AWG)

Notes

- No apropiado para marco de montaje con tapa abatible.
- Solo para la sujeción por tornillos.
- ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
- Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
- Recomendación de instalación: Montaje empotrado de cajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser: 1068-02 Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser: 9062-94 Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser: 1268-40