

## Marco cobertor Gira E2 antracita

| Especificación                                                                                                     | Ref.    | UE       | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|---------------|
|  1 elemento                       | 0211 23 | 1/10/100 |    | 4010337211235 |
| 1 elemento                                                                                                         | 6211 23 | 1/10     |    | 4010337105312 |
|  1,5 elementos                  | 1001 23 | 1/10     |    | 4010337881339 |
|  2 elementos                    | 0212 23 | 1/10/100 |    | 4010337212232 |
| 2 elementos                                                                                                        | 6212 23 | 1/10/100 |    | 4010337105343 |
|  2 elementos sin listón central | 1002 23 | 1/10     |    | 4010337002239 |
|  3 elementos                    | 0213 23 | 1/5      |    | 4010337213239 |
| 3 elementos                                                                                                        | 6213 23 | 1/5      |    | 4010337105367 |
|  4 elementos                    | 0214 23 | 1/5      |    | 4010337214236 |



5 elementos

0215 23

1/5

4010337215233

---

## Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

---

## Notes

- También indicado para instalaciones en superficie.
  - Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua.
-