

Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~(partie supérieure de boîtier) Disjoncteur à 2 pôles

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
gris	0102 35	-	-	-	4010337102359

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.
- À raccorder aussi en éclairable.